

Art.-Nr.: 10.03.01.00626


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Maks. vakum	750 mbar
Vakum debisi (maks.)	12.0 l/min
Nominal güç	13.00 W
Çalışma sıcaklığı	5 ... 45 °C
İnşaat	Hızlı değiştirme sistemi MATCH
Gerilim	24V - DC
Nominal akım	0.6 A

ECBPi 12 24V-DC MATCH

Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Elektrikli vakum jeneratörü ECBPi MATCH
- Vantuz SFF / SPB1
- Yazılım içeren USB bellek
- Vantuz bağlantısı için G1/4-F flanş

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	155.50 mm
Uzunluk L2	114.00 mm
Uzunluk L	143.00 mm
Dış çap D1	86.5 mm
Dış çap D	151.50 mm
Uzunluk L3	18.00 mm
Delik aralığı X1	43.0 mm

Tasarım verileri ECBPi 12 24V-DC MATCH



Art.-Nr.: 10.03.01.00626



Teknik veriler

Attribute	Value
Maks. vakum	750 mbar
Ağırlık	1135.0 g
Gerilim DC	24 V - DC
Vakum debisi (maks.)	12.0 l/min
Nominal güç	13.00 W
Çalışma sıcaklığı	5 ... 45 °C
Nominal akım	0.6 A



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00626

Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00626

Typ		Artikelnummer
Depolama istasyonu	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
Flanş seti robotları	SET PXT 46 1LT ECBPi	10.01.49.00085
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 50 URe DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00001
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00002
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 50 DOOSAN DIO WS-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00003
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00004
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00005
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH	10.08.09.00010
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH	10.08.09.00016
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 50 ABB IOL 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00017
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 50 ABB IOL LED 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00018
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00019
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00020
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH	10.08.09.00021
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00022
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00023
Vantuz	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Vantuz	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Vantuz	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Vantuz	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Vantuz	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00626