

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	5xConnect M12, 5x5 pol
Koruma tipi IP	IP 54
Maks. vakum	800 mbar
Ağırlık	3220.0 g
Vakum debisi (maks.)	46.0 l/min
Çalışma sıcaklığı	0 ... 45 °C
Gerilim	24V - DC
Boyut	50
Ses basınç seviyesi (maks.)	67.0 dB(A)

GCPi 50 5xM12-5

Elektrikli Kompakt Pompa GCPi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu, filtre süzgeci

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	220.00 mm
Uzunluk L	190.00 mm
Genişlik B2	47.00 mm
Genişlik B	236.00 mm
Yükseklik H	102.00 mm
İç çap d	6.60 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş G2	M12x1-M
Delik aralığı Y1	166.0 mm
Delik aralığı X1	204.0 mm

Tasarım verileri GCPi 50 5xM12-5



Art.-Nr.: 10.03.01.00648

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	5xConnect M12, 5x5 pol
Ağırlık	3220.0 g
Gerilim DC	24 V - DC
Vakum debisi (maks.)	46.0 l/min
Çalışma sıcaklığı	0 ... 45 °C

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00648**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00648**

Typ		Ürün numarası
Güç kablosu	P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK	21.04.05.00352
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Bağlantı kablosu	AK-SB-M12-G 5m A 5P	21.04.05.00931
Power supply unit	NETZ 96VA 24V-DC 100-240-AC	21.07.01.00205
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119
Aksesuarlar	ZUB GCPi GUMMI-PUFF	10.03.01.00809

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00648**

Typ		Ürün numarası
Elek, yuvarlak	SIEB 14x2 A2 0.415/0.22	10.02.02.03377
Susturucu (yuvarlak)	SD G3/8-AG 20x56 SEG	10.02.01.00905
Housing (complex shape)	GEH 94x31x46.15 GCPi	10.03.01.00888

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00648