

Art.-Nr.: 10.03.01.00648

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Collegamento elettrico	5xConnect M12, 5x5 pol
Tipo di protezione IP	IP 54
Vuoto max.	800 mbar
Peso	3.220,0 g
Capacità di aspirazione (max.)	46,0 l/min
Temperatura d'intervento	0 ... 45 °C
Tensione	24V - DC
Misura	50
Livello di pressione sonora (max.)	67,0 dB(A)

GCPi 50 5xM12-5

La pompa elettrica compatta GCPi viene fornita come prodotto pronto per il collegamento.

Pezzi di ricambio disponibili: silenziatore, filtro a griglia

Accessori disponibili: cavo di collegamento

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	220,00 mm
Lunghezza L	190,00 mm
Larghezza B2	47,00 mm
Larghezza B	236,00 mm
Altezza H	102,00 mm
Diametro interno d	6,60 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Filettatura G2	M12x1-AG
Griglia forata Y1	166,0 mm
Griglia forata X1	204,0 mm

Dati di costruzione GCPi 50 5xM12-5



Art.-Nr.: 10.03.01.00648

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Collegamento elettrico	5xConnect M12, 5x5 pol
Peso	3.220,0 g
Tensione DC	24 V - DC
Capacità di aspirazione (max.)	46,0 l/min
Temperatura d'intervento	0 ... 45 °C

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00648

**Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00648**

Typ		codice articolo
Conduttore alimentazione	P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK	21.04.05.00352
Cavo di connessione	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Cavo di connessione	AK-SB-M12-G 5m A 5P	21.04.05.00931
Alimentatore	NETZ 96VA 24V-DC 100-240-AC	21.07.01.00205
Filtro tazze a vuoto	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119
Accessori	ZUB GCPi GUMMI-PUFF	10.03.01.00809

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00648**

Typ		codice articolo
Filtro tondo	SIEB 14x2 A2 0.415/0.22	10.02.02.03377
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G3/8-AG 20x56 SEG	10.02.01.00905
Alloggiamento (geometria compl.)	GEH 94x31x46.15 GCPi	10.03.01.00888

