

Art.-Nr.: 10.03.01.00661



Технические данные


Attribute	Value
Скорость вакуумирования (макс.)	1.6 l/min
Номинальная мощность	7.20 W
Температура эксплуатации	0 ... 40 °C
Конструкция	быстросменная система MATCH
Напряжение	24V - DC
Номинальный ток	0.3 A

ECBPMi 24V-DC MATCH

Комплект поставки состоит из:

- Электрический вакуумный генератор ECBPMi MATCH
- Всасывающая подушка SFF / SPB1
- USB-накопитель с программным обеспечением

Подходящий быстросменный модуль RMQC заказывается отдельно.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	123.90 mm
Длина L2	81.90 mm
Длина L	110.90 mm
Наружный диаметр D1	86.5 mm
Наружный диаметр D	75.00 mm
Длина резьбы LG1	6.0 mm
Резьба G2	G1/4"-F
Длина резьбы LG2	11.0 mm
Длина L3	18.10 mm
Форма отверстия X1	43.0 mm

Конструктивные данные ECBPMi 24V-DC MATCH


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00661

Art.-Nr.: 10.03.01.00661



Технические данные

Attribute	Value
Степень вакуумирования	60.0 %
Напряжение постоянного тока	24 В - постоянный ток
Скорость вакуумирования (макс.)	1.6 l/min
Номинальная мощность	7.20 W
Температура эксплуатации	0 ... 40 °C
Номинальный ток	0.3 A
Емкость (вертикальная)	30.0 N
Емкость подъема (горизонтальная)	10.0 N



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00661

Заказать аксессуары для данных 10.03.01.00661

Тип		Artikelnummer
Депозитная станция	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
Быстросменный модуль	RMQC 50 URe DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00001
Быстросменный модуль	RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00002
Быстросменный модуль	RMQC 50 DOOSAN DIO WS-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00003
Быстросменный модуль	RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00004
Быстросменный модуль	RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00005
Быстросменный модуль	RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH	10.08.09.00010
Быстросменный модуль	RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH	10.08.09.00016
Быстросменный модуль	RMQC 50 ABB IOL 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00017
Быстросменный модуль	RMQC 50 ABB IOL LED 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00018
Быстросменный модуль	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00019
Быстросменный модуль	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00020
Быстросменный модуль	RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH	10.08.09.00021
Быстросменный модуль	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00022
Быстросменный модуль	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00023
Легкими вакуумных захватов	SLG 102x57 FSGA 2	10.01.10.14043
Легкими вакуумных захватов	SLG 102x102 FSGA 3	10.01.10.14042
Легкими вакуумных захватов	SLG 102x75.3 FSGA 4	10.01.10.14041
Удлинение фланца VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Удлинение фланца VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Удлинение фланца VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00661