

Art.-Nr.: 10.03.01.00661




ECBPMi 24V-DC MATCH

La consegna consiste in:

- Generatore di vuoto elettrico ECBPMi MATCH
- Ventosa SFF / SPB1
- Chiavetta USB con software

Il modulo di cambio rapido RMQC deve essere ordinato separatamente.



Dati di costruzione ECBPMi 24V-DC MATCH

Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione (max.)	1,6 l/min
Potenza nominale	7,20 W
Temperatura d'intervento	0 ... 40 °C
Modello	Sistema di sostituzione rapida MATCH
Tensione	24V - DC
Corrente nominale	0,3 A

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	123,90 mm
Lunghezza L2	81,90 mm
Lunghezza L	110,90 mm
Diametro esterno D1	86,5 mm
Diametro esterno D	75,00 mm
Lunghezza della filettatura LG1	6,0 mm
Filettatura G2	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	11,0 mm
Lunghezza L3	18,10 mm
Griglia forata X1	43,0 mm



Art.-Nr.: 10.03.01.00661



Dati tecnici

Attributo	Valore
Grado di evacuazione	60,0 %
Tensione DC	24 V - DC
Capacità di aspirazione (max.)	1,6 l/min
Potenza nominale	7,20 W
Temperatura d'intervento	0 ... 40 °C
Corrente nominale	0,3 A
Capacità di carico (verticale)	30,0 N
Capacità di sollevamento (orizzontale)	10,0 N



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00661



Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00661

Typ		Artikelnummer
Stazione di stoccaggio	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 50 URe DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00001
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00002
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 50 DOOSAN DIO WS-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00003
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00004
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00005
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH	10.08.09.00010
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH	10.08.09.00016
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 50 ABB IOL 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00017
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 50 ABB IOL LED 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00018
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00019
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00020
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH	10.08.09.00021
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00022
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00023
Pinze leggere	SLG 102x57 FSGA 2	10.01.10.14043
Pinze leggere	SLG 102x102 FSGA 3	10.01.10.14042
Pinze leggere	SLG 102x75.3 FSGA 4	10.01.10.14041
Prolunga di flangia VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Prolunga di flangia VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Prolunga di flangia VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00661