

Art.-Nr.: 10.03.01.00661



ECBPMi 24V-DC MATCH


La entrega consiste en:

- Generador de vacío eléctrico ECBPMi MATCH
- Ventosa SFF / SPB1
- Memoria USB con software

El módulo de cambio rápido RMQC adecuado debe pedirse por separado.

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (máx.)	1,6 l/min
Potencia nominal	7,20 W
Temperatura de uso	0 ... 40 °C
Diseño	Sistema de cambio rápido MATCH
Tensión	24V - DC
Corriente nominal	0,3 A



Datos de diseño ECBPMi 24V-DC MATCH

### Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	123,90 mm
Longitud L2	81,90 mm
Longitud L	110,90 mm
Diámetro exterior D1	86,5 mm
Diámetro exterior D	75,00 mm
Longitud de rosca LG1	6,0 mm
Rosca G2	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG2	11,0 mm
Longitud L3	18,10 mm
Cuadrícula de orificios X1	43,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00661



### Datos técnicos

Atributo	Valor
Grado de evacuación	60,0 %
Tensión DC	24 V - DC
Capacidad de aspiración (máx.)	1,6 l/min
Potencia nominal	7,20 W
Temperatura de uso	0 ... 40 °C
Corriente nominal	0,3 A
Capacidad de carga (vertical)	30,0 N
Capacidad de elevación (horizontal)	10,0 N



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.03.01.00661](http://www.schmalz.com/10.03.01.00661)



### Pedir accesorios de datos 10.03.01.00661

Typ		Artikelnummer
Estación de almacenamiento	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 50 URe DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00001
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00002
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 50 DOOSAN DIO WS-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00003
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00004
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00005
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH	10.08.09.00010
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH	10.08.09.00016
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 50 ABB IOL 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00017
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 50 ABB IOL LED 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00018
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00019
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00020
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH	10.08.09.00021
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00022
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00023
Pinza de sujeción ligera	SLG 102x57 FSGA 2	10.01.10.14043
Pinza de sujeción ligera	SLG 102x102 FSGA 3	10.01.10.14042
Pinza de sujeción ligera	SLG 102x75.3 FSGA 4	10.01.10.14041
Prolongacion de la brida VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Prolongacion de la brida VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Prolongacion de la brida VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00661](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00661)