

Art.-Nr.: 10.03.01.00661



ECBPMi 24V-DC MATCH


La livraison comprend :

- Générateur de vide électrique ECBPMi MATCH
- Ventouse SFF / SPB1
- Clé USB avec logiciel

Le module de changement rapide RMQC approprié doit être commandé séparément.

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (max.)	1,6 l/min
Puissance nominale	7,20 W
Température de travail	0 ... 40 °C
Modèle	Système de changement rapide MATCH
Tension	24V - DC
Courant nominal	0,3 A



Données de construction ECBPMi 24V-DC MATCH

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	123,90 mm
Longueur L2	81,90 mm
Longueur L	110,90 mm
Diamètre extérieur D1	86,5 mm
Diamètre extérieur D	75,00 mm
Longueur du filetage LG1	6,0 mm
Filetage G2	G1/4"-F
Longueur du filetage LG2	11,0 mm
Longueur L3	18,10 mm
Espacement des trous X1	43,0 mm



Art.-Nr.: 10.03.01.00661

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Degré d'évacuation	60,0 %
Tension DC	24 V - DC
Capacité d'aspiration (max.)	1,6 l/min
Puissance nominale	7,20 W
Température de travail	0 ... 40 °C
Courant nominal	0,3 A
Capacité de charge (verticale)	30,0 N
Capacité de levage (horizontale)	10,0 N

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00661

**Données de commande des accessoires 10.03.01.00661**

Typ		Artikelnummer
Station de stockage	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
Module de changement rapide RMQC	RMQC 50 URe DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00001
Module de changement rapide RMQC	RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00002
Module de changement rapide RMQC	RMQC 50 DOOSAN DIO WS-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00003
Module de changement rapide RMQC	RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00004
Module de changement rapide RMQC	RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00005
Module de changement rapide RMQC	RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH	10.08.09.00010
Module de changement rapide RMQC	RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH	10.08.09.00016
Module de changement rapide RMQC	RMQC 50 ABB IOL 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00017
Module de changement rapide RMQC	RMQC 50 ABB IOL LED 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00018
Module de changement rapide RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00019
Module de changement rapide RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00020
Module de changement rapide RMQC	RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH	10.08.09.00021
Module de changement rapide RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00022
Module de changement rapide RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00023
Préhenseur léger	SLG 102x57 FSGA 2	10.01.10.14043
Préhenseur léger	SLG 102x102 FSGA 3	10.01.10.14042
Préhenseur léger	SLG 102x75.3 FSGA 4	10.01.10.14041
Ralonge de bride VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Ralonge de bride VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Ralonge de bride VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00661