

Art.-Nr.: 10.03.01.00661




ECBPMi 24V-DC MATCH

Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Elektrikli vakum jeneratörü ECBPMi MATCH
- Vantuz SFF / SPB1
- Yazılım içeren USB bellek

Uygun hızlı değiştirme modülü RMQC ayrıca sipariş edilmelidir.



Tasarım verileri ECBPMi 24V-DC MATCH

Teknik veriler

Attribute	Value
Vakum debisi (maks.)	1.6 l/min
Nominal güç	7.20 W
Çalışma sıcaklığı	0 ... 40 °C
İnşaat	Hızlı değiştirme sistemi MATCH
Gerilim	24V - DC
Nominal akım	0.3 A

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	123.90 mm
Uzunluk L2	81.90 mm
Uzunluk L	110.90 mm
Dış çap D1	86.5 mm
Dış çap D	75.00 mm
Dış uzunluğu LG1	6.0 mm
Dış G2	G1/4"-F
Dış uzunluğu LG2	11.0 mm
Uzunluk L3	18.10 mm
Delik aralığı X1	43.0 mm



Art.-Nr.: 10.03.01.00661



Teknik veriler

Attribute	Value
Tahliye derecesi	60.0 %
Gerilim DC	24 V - DC
Vakum debisi (maks.)	1.6 l/min
Nominal güç	7.20 W
Çalışma sıcaklığı	0 ... 40 °C
Nominal akım	0.3 A
Yük kapasitesi (dikey)	30.0 N
Kaldırma kapasitesi (yatay)	10.0 N



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00661

Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00661

Typ		Artikelnummer
Depolama istasyonu	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 50 URe DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00001
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00002
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 50 DOOSAN DIO WS-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00003
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00004
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00005
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH	10.08.09.00010
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH	10.08.09.00016
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 50 ABB IOL 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00017
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 50 ABB IOL LED 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00018
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00019
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00020
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH	10.08.09.00021
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00022
Hızlı değişim modülü RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00023
Lightweight Gripper	SLG 102x57 FSGA 2	10.01.10.14043
Lightweight Gripper	SLG 102x102 FSGA 3	10.01.10.14042
Lightweight Gripper	SLG 102x75.3 FSGA 4	10.01.10.14041
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00661