

Art.-Nr.: 10.03.01.00685



EVE-KL 100 AC3 IE3-TYP3 F

La pompe à griffes EVE-KL, disponible en trois tailles pour toutes les tensions de réseau courantes, est livrée en tant que produit prêt à être raccordé.


Pièces de rechange disponibles : Filtres de rechange en papier et en polyester

## Données techniques

| Attribut                      | Valeur                     |
|-------------------------------|----------------------------|
| Puissance nominale à 50 Hz    | 2,20 kW                    |
| Puissance nominale à 60 Hz    | 2,64 kW                    |
| Tension 50 Hz                 | S081                       |
| Tension à 50 Hz               | D200 V / Y350 V $\pm 10$ % |
| Poids propre                  | 131,000 kg                 |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 100,000 m <sup>3</sup> /h  |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 120,000 m <sup>3</sup> /h  |
| Modèle                        | IE3:JPN/KOR/BRA            |
| Vide (50 Hz)                  | 950 mbar                   |
| Vide (60 Hz)                  | 950 mbar                   |

## Données de construction

| Attribut                | Valeur    |
|-------------------------|-----------|
| Longueur L1             | 805,00 mm |
| Longueur L2             | 70,00 mm  |
| Longueur L              | 735,00 mm |
| Largeur B1              | 537,00 mm |
| Largeur B2              | 70,00 mm  |
| Largeur B               | 440,00 mm |
| Hauteur H1              | 532,50 mm |
| Hauteur H               | 431,00 mm |
| Filetage G2             | G1-1/2"-F |
| Espacement des trous Y1 | 300,0 mm  |



Données de construction EVE-KL 100 AC3 IE3-TYP3 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00685

**Données techniques**

| Attribut                      | Valeur                      |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Type de protection IP         | IP 55                       |
| Puissance nominale à 50 Hz    | 2,20 kW                     |
| Puissance nominale à 60 Hz    | 2,64 kW                     |
| Tension à 50 Hz               | D200 V / Y350 V $\pm 10$ %  |
| Poids propre                  | 131,000 kg                  |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 100,000 m <sup>3</sup> /h   |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 120,000 m <sup>3</sup> /h   |
| Modèle                        | IE3:JPN/KOR/BRA             |
| Vide (50 Hz)                  | 950 mbar                    |
| Vide (60 Hz)                  | 950 mbar                    |
| Type de courant               | AC3                         |
| Type actuel                   | Courant alternatif triphasé |

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.03.01.00685](http://www.schmalz.com/10.03.01.00685)

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00685**

| Typ                      |                              | num            |
|--------------------------|------------------------------|----------------|
| Elément filtrant (ronde) | FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL | 10.03.01.00701 |
| Elément filtrant (ronde) | FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL | 10.03.01.00702 |
| Huile                    | OEL EVE-KL 1L                | 27.02.01.00078 |

