

Art.-Nr.: 10.03.01.00686




EVE-KL 100 AC3 IE3-TYP4 F

La pompe à griffes EVE-KL, disponible en trois tailles pour toutes les tensions de réseau courantes, est livrée en tant que produit prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : Filtres de rechange en papier et en polyester

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	3,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	3,00 kW
Tension 50 Hz	S073
Tension à 50 Hz	D290 V / Y500 V ± 10 %
Poids propre	125,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	100,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	120,000 m ³ /h
Modèle	IE3:CAN
Vide (50 Hz)	950 mbar
Vide (60 Hz)	950 mbar



Données de construction EVE-KL 100 AC3 IE3-TYP4 F

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	799,00 mm
Longueur L2	70,00 mm
Longueur L	735,00 mm
Largeur B1	537,00 mm
Largeur B2	70,00 mm
Largeur B	440,00 mm
Hauteur H1	532,50 mm
Hauteur H	431,00 mm
Filetage G2	G1-1/2"-F
Espacement des trous Y1	300,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00686

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	3,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	3,00 kW
Tension à 50 Hz	D290 V / Y500 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D330 V / Y575 V ± 10 %
Poids propre	125,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	100,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	120,000 m ³ /h
Modèle	IE3:CAN
Vide (50 Hz)	950 mbar
Vide (60 Hz)	950 mbar
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00686

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00686**

Typ		num
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL	10.03.01.00701
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL	10.03.01.00702
Huile	OEL EVE-KL 1L	27.02.01.00078

