


Art.-Nr.: 10.03.01.00688



EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP2 F


La pompe à griffes EVE-KL, disponible en trois tailles pour toutes les tensions de réseau courantes, est livrée en tant que produit prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : Filtres de rechange en papier et en polyester

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	4,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	4,00 kW
Tension 50 Hz	S064
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Poids propre	201,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	150,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	180,000 m ³ /h
Modèle	IE3:US/CAN
Vide (50 Hz)	900 mbar
Vide (60 Hz)	900 mbar

Données de construction



Données de construction EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP2 F

Attribut	Valeur
Longueur L1	823,00 mm
Longueur L2	70,00 mm
Longueur L	735,00 mm
Largeur B1	537,00 mm
Largeur B2	70,00 mm
Largeur B	440,00 mm
Hauteur H1	579,50 mm
Hauteur H	478,00 mm
Filetage G2	G1-1/2"-F
Espacement des trous Y1	300,0 mm



Art.-Nr.: 10.03.01.00688

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	4,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	4,00 kW
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Poids propre	201,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	150,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	180,000 m ³ /h
Modèle	IE3:US/CAN
Vide (50 Hz)	900 mbar
Vide (60 Hz)	900 mbar
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00688

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00688**

Typ		num
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL	10.03.01.00701
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL	10.03.01.00702
Huile	OEL EVE-KL 1L	27.02.01.00078

