




EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP2 F

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	4.00 kW
Nominal güç 60 Hz	4.00 kW
Gerilim 50 Hz	S064
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
Ağırlık	201.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	150.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	180.000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (50 Hz)	900 mbar
Vakum (60 Hz)	900 mbar

Tüm yaygın besleme gerilimleri için üç boyutta mevcut olan EVE-KL pençe pompası, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.

Mevcut yedek parçalar: Kağıt ve polyester yedek filtreler



Tasarım verileri EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP2 F

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	823.00 mm
Uzunluk L2	70.00 mm
Uzunluk L	735.00 mm
Genişlik B1	537.00 mm
Genişlik B2	70.00 mm
Genişlik B	440.00 mm
Yükseklik H1	579.50 mm
Yükseklik H	478.00 mm
Diş G2	G1-1/2"-F
Delik aralığı Y1	300.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00688

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	4.00 kW
Nominal güç 60 Hz	4.00 kW
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
Ağırlık	201.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	150.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	180.000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (50 Hz)	900 mbar
Vakum (60 Hz)	900 mbar
Mevcut tip	Üç fazlı akım

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00688**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00688**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL 10.03.01.00701
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL 10.03.01.00702
Yağ	OEL EVE-KL 1L 27.02.01.00078

