


Art.-Nr.: 10.03.01.00688




EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP2 F

La pompa a griffe EVE-KL, disponibile in tre dimensioni per tutte le tensioni di rete comuni, viene fornita come prodotto pronto per il collegamento.

Pezzi di ricambio disponibili: Filtri di ricambio in carta e poliestere

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	4,00 kW
Tensione 50 Hz	S064
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Peso	201,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	150,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	180,000 m ³ /h
Modello	IE3:US/CAN
Vuoto (50 Hz)	900 mbar
Vuoto (60 Hz)	900 mbar



Dati di costruzione EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP2 F

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	823,00 mm
Lunghezza L2	70,00 mm
Lunghezza L	735,00 mm
Larghezza B1	537,00 mm
Larghezza B2	70,00 mm
Larghezza B	440,00 mm
Altezza H1	579,50 mm
Altezza H	478,00 mm
Filettatura G2	G1-1/2"-IG
Griglia forata Y1	300,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00688

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	4,00 kW
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Peso	201,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	150,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	180,000 m ³ /h
Modello	IE3:US/CAN
Vuoto (50 Hz)	900 mbar
Vuoto (60 Hz)	900 mbar
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00688

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00688**

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL	10.03.01.00701
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL	10.03.01.00702
Olio	OEL EVE-KL 1L	27.02.01.00078

