




EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP1 F

La pompe à griffes EVE-KL, disponible en trois tailles pour toutes les tensions de réseau courantes, est livrée en tant que produit prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : Filtres de rechange en papier et en polyester

### Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	5,50 kW
Puissance nominale à 60 Hz	6,60 kW
Tension 50 Hz	S096
Poids propre	323,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	275,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	325,000 m³/h
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	850 mbar
Vide (60 Hz)	850 mbar
Tension 60 Hz	S099



Données de construction EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP1 F

### Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	918,00 mm
Longueur L2	71,00 mm
Longueur L	808,00 mm
Largeur B1	580,00 mm
Largeur B2	91,50 mm
Largeur B	483,00 mm
Hauteur H1	624,00 mm
Hauteur H	541,00 mm
Filetage G2	G2"-F
Espacement des trous Y1	300,0 mm



Art.-Nr.: 10.03.01.00691



### Données techniques

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	5,50 kW
Puissance nominale à 60 Hz	6,60 kW
Poids propre	323,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	275,000 m <sup>3</sup> /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	325,000 m <sup>3</sup> /h
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	850 mbar
Vide (60 Hz)	850 mbar
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.03.01.00691](http://www.schmalz.com/10.03.01.00691)



### Données de commande pièce de rechange 10.03.01.00691

Typ	Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	10.03.01.00701
Elément filtrant (ronde)	10.03.01.00702
Huile	27.02.01.00078


[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00691](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00691)