





EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP3 F

Teknik veriler

Nominal güç 50 Hz	5,50 kW
Nominal güç 60 Hz	6,60 kW
Gerilim 50 Hz	S081
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V $\pm$ %10
Ağırlık	331,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	275,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	325,000 m ³ /h
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	850 mbar
Vakum (60 Hz)	850 mbar
Gerilim 60 Hz	S094
Onay	UL/CSA
İle	Filtre

Tüm yaygın besleme gerilimleri için üç boyutta mevcut olan EVE-KL pençe pompası, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.

Mevcut yedek parçalar: Kağıt ve polyester yedek filtreler



Tasarım verileri EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP3 F

Tasarım verileri

Uzunluk L1	918,00 mm
Uzunluk L2	71,00 mm
Uzunluk L	808,00 mm
Genişlik B1	580,00 mm
Genişlik B2	91,50 mm
Genişlik B	483,00 mm
Yükseklik H1	624,00 mm
Yükseklik H	541,00 mm
Diş G2	G2"-F
Delik aralığı Y1	300,0 mm
Delik aralığı X1	670,0 mm
Diş G3	G2-1/2"-F
Diş G5	M10-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00693

**Teknik veriler**

Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	5,50 kW
Nominal güç 60 Hz	6,60 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V ±%10
Ağırlık	331,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	275,000 m³/h
Vakum debisi (60 Hz)	325,000 m³/h
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	850 mbar
Vakum (60 Hz)	850 mbar
Mevcut tip	üç fazlı akım

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00693**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL 10.03.01.00701
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL 10.03.01.00702
Yağ	OEL EVE-KL 1L 27.02.01.00078

