

Art.-Nr.: 10.03.01.00693




EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP3 F

Dati tecnici

Potenza nominale a 50 Hz	5,50 kW
Potenza nominale a 60 Hz	6,60 kW
Tensione 50 Hz	S081
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Peso	331,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	275,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	325,000 m ³ /h
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Vuoto (50 Hz)	850 mbar
Vuoto (60 Hz)	850 mbar
Tensione 60 Hz	S094
Approvazione	UL/CSA
con	Filtro

La pompa a griffe EVE-KL, disponibile in tre dimensioni per tutte le tensioni di rete comuni, viene fornita come prodotto pronto per il collegamento.

Pezzi di ricambio disponibili: Filtri di ricambio in carta e poliestere

Dati di costruzione

Dati di costruzione EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP3 F

Lunghezza L1	918,00 mm
Lunghezza L2	71,00 mm
Lunghezza L	808,00 mm
Larghezza B1	580,00 mm
Larghezza B2	91,50 mm
Larghezza B	483,00 mm
Altezza H1	624,00 mm
Altezza H	541,00 mm
Filettatura G2	G2"-IG
Griglia forata Y1	300,0 mm
Griglia forata X1	670,0 mm
Filettatura G3	G2-1/2"-IG
Filettatura G5	M10-IG

Art.-Nr.: 10.03.01.00693

**Dati tecnici**

Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	5,50 kW
Potenza nominale a 60 Hz	6,60 kW
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Peso	331,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	275,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	325,000 m ³ /h
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Vuoto (50 Hz)	850 mbar
Vuoto (60 Hz)	850 mbar
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00693**

Typ		Numero articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL	10.03.01.00701
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL	10.03.01.00702
Olio	OEL EVE-KL 1L	27.02.01.00078

