

Art.-Nr.: 10.03.01.00693




EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP3 F

Données techniques

Puissance nominale à 50 Hz	5,50 kW
Puissance nominale à 60 Hz	6,60 kW
Tension 50 Hz	S081
Tension à 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Poids propre	331,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	275,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	325,000 m ³ /h
Modèle	IE3:JPN/KOR/BRA
Vide (50 Hz)	850 mbar
Vide (60 Hz)	850 mbar
Tension 60 Hz	S094
Approbation	UL/CSA
avec	Filtre

La pompe à griffes EVE-KL, disponible en trois tailles pour toutes les tensions de réseau courantes, est livrée en tant que produit prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : Filtres de rechange en papier et en polyester



Données de construction EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP3 F

Données de construction

Longueur L1	918,00 mm
Longueur L2	71,00 mm
Longueur L	808,00 mm
Largeur B1	580,00 mm
Largeur B2	91,50 mm
Largeur B	483,00 mm
Hauteur H1	624,00 mm
Hauteur H	541,00 mm
Filetage G2	G2"-F
Espacement des trous Y1	300,0 mm
Espacement des trous X1	670,0 mm
Filetage G3	G2-1/2"-F
Filetage G5	M10-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00693

**Données techniques**

Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	5,50 kW
Puissance nominale à 60 Hz	6,60 kW
Tension à 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Poids propre	331,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	275,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	325,000 m ³ /h
Modèle	IE3:JPN/KOR/BRA
Vide (50 Hz)	850 mbar
Vide (60 Hz)	850 mbar
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

**Données de commande pièce de rechange 10.03.01.00693**

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL	10.03.01.00701
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL	10.03.01.00702
Huile	OEL EVE-KL 1L	27.02.01.00078

