

Pompa a vuoto

EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP4 F

Art.-Nr.: 10.03.01.00694




EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP4 F

La pompa a griffe EVE-KL, disponibile in tre dimensioni per tutte le tensioni di rete comuni, viene fornita come prodotto pronto per il collegamento.

Pezzi di ricambio disponibili: Filtri di ricambio in carta e poliestere

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	7,50 kW
Potenza nominale a 60 Hz	7,50 kW
Tensione 50 Hz	S073
Tensione a 50 Hz	D290 V / Y500 V ±10 %
Peso	329,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	275,000 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	325,000 m³/h
Modello	IE3:LATTINA
Vuoto (50 Hz)	850 mbar
Vuoto (60 Hz)	850 mbar



Dati di costruzione EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP4 F

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	918,00 mm
Lunghezza L2	71,00 mm
Lunghezza L	808,00 mm
Larghezza B1	580,00 mm
Larghezza B2	91,50 mm
Larghezza B	483,00 mm
Altezza H1	624,00 mm
Altezza H	541,00 mm
Filettatura G2	G2"-IG
Griglia forata Y1	300,0 mm



Pompa a vuoto

EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP4 F

Art.-Nr.: 10.03.01.00694



Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	7,50 kW
Potenza nominale a 60 Hz	7,50 kW
Tensione a 50 Hz	D290 V / Y500 V ±10 %
Tensione a 60 Hz	D330 V / Y575 V ±10 %
Peso	329,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	275,000 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	325,000 m³/h
Modello	IE3:LATTINA
Vuoto (50 Hz)	850 mbar
Vuoto (60 Hz)	850 mbar
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00694



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00694

Typ	Numero articolo
Cartuccia filtro (tondo)	10.03.01.00701
Cartuccia filtro (tondo)	10.03.01.00702
Olio	27.02.01.00078



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00694

2