



EVE-TR 4 AC3 IE2-TYP1


EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0.18 kW
Nominal güç 60 Hz	0.22 kW
50 Hz'de Gerilim	230 / 400 V AC3
60 Hz'de Gerilim	208 / 360 V AC3
Ağırlık	7.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	4.100 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	4.700 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	59.0 dB(A)
Vakum (50 Hz)	-850 mbar
Gerilim 60 Hz	208/360AC3



Tasarım verileri EVE-TR 4 AC3 IE2-TYP1

Tasarım verileri


Attribute	Value
Uzunluk L2	72.00 mm
Uzunluk L	221.50 mm
Genişlik B2	11.50 mm
Genişlik B	155.00 mm
Yükseklik H	148.00 mm
İç çap d	7.00 mm
Delik aralığı Y1	100.0 mm
Delik aralığı X1	80.0 mm
Diş G3	G1/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00705

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Nominal güç 50 Hz	0.18 kW
Nominal güç 60 Hz	0.22 kW
50 Hz'de Gerilim	230 / 400 V AC3
60 Hz'de Gerilim	208 / 360 V AC3
Ağırlık	7.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	4.100 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	4.700 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	59.0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 4 50 Hz	4.5	3.35	2.3	1.3	0.3	0.05
EVE-TR 4 60 Hz	4.7	3.7	2.7	1.65	0.6	0.35



Vakum pompası

EVE-TR 4 AC3 IE2-TYP1



Art.-Nr.: 10.03.01.00705



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00705



Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00705

Typ	Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8
Vakum tankı	VOL 5



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00705

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-4



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00705