


Art.-Nr.: 10.03.01.00812



EVE-TR 8 AC3 IE2-TYP1 F

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti


Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0.30 kW
Nominal güç 60 Hz	0.36 kW
50 Hz'de Gerilim	230 / 400 V AC3
60 Hz'de Gerilim	265 / 460 AC3
Ağırlık	11.862 kg
Vakum debisi (50 Hz)	8.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	9.100 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	58.0 dB(A)
Vakum (50 Hz)	-850 mbar
Gerilim 60 Hz	265/460AC3

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	303.00 mm
Uzunluk L2	81.00 mm
Uzunluk L	231.00 mm
Genişlik B2	11.50 mm
Genişlik B	155.00 mm
Yükseklik H1	181.00 mm
Yükseklik H2	45.00 mm
Yükseklik H	154.00 mm
İç çap d	7.00 mm
Dış G2	G3/8"-F



Tasarım verileri EVE-TR 8 AC3 IE2-TYP1 F




Art.-Nr.: 10.03.01.00812

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Nominal güç 50 Hz	0.30 kW
Nominal güç 60 Hz	0.36 kW
50 Hz'de Gerilim	230 / 400 V AC3
60 Hz'de Gerilim	265 / 460 AC3
Ağırlık	11.862 kg
Vakum debisi (50 Hz)	8.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	9.100 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	58.0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 8 50 Hz	8	6.2	4.5	2.75	1.0	0.65
EVE-TR 8 60 Hz	9.8	7.7	5.45	3.35	1.65	1.3



Art.-Nr.: 10.03.01.00812



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00812



Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00812

Typ	Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8
	10.03.01.00107



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00812

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8
Aşınmaya maruz kalan parça seti	VST EVE-TR-8
pompa	
	10.07.01.00014
	10.03.01.00109



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00812