




EVE-TR 8 AC3 F

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti


Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0,37 kW
Nominal güç 60 Hz	0,44 kW
50 Hz'de Gerilim	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
60 Hz'de Gerilim	200 - 300 V veya 350 - 520 V
Ağırlık	11,862 kg
Vakum debisi (50 Hz)	8,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	9,100 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	58,0 dB(A)
Vakum (50 Hz)	-850 mbar
Gerilim 60 Hz	S013
Onay	UR
Mevcut tip	üç fazlı akım
ile	Filtre

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	302,00 mm
Uzunluk L2	81,50 mm
Uzunluk L	231,00 mm
Genişlik B2	11,50 mm
Genişlik B	155,00 mm
Yükseklik H1	181,00 mm
Yükseklik H2	45,00 mm
Yükseklik H	151,00 mm
İç çap d	7,00 mm
Dış G2	G3/8"-F
Delik aralığı Y1	100,0 mm
Delik aralığı X1	80,0 mm
Dış G3	G3/8"-F



Tasarım verileri EVE-TR 8 AC3 F



Vakum pompası
EVE-TR 8 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00814



Teknik veriler

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Nominal güç 50 Hz	0,37 kW
Nominal güç 60 Hz	0,44 kW
50 Hz'de Gerilim	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
60 Hz'de Gerilim	200 - 300 V veya 350 - 520 V
Ağırlık	11,862 kg
Vakum debisi (50 Hz)	8,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	9,100 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	58,0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00814



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00814

Typ	Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8
Vakum deposu	VOL 5



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00814

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8
Aşınmaya maruz kalan parça seti	VST EVE-TR-8
pompa	



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00814