



EVE-TR 4 AC3


La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant

Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

### Données techniques

| Attribut                      | Valeur                      |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Puissance nominale à 50 Hz    | 0,18 kW                     |
| Puissance nominale à 60 Hz    | 0,21 kW                     |
| Tension à 50 Hz               | 175 - 260 / 300 - 450 V AC3 |
| Tension à 60 Hz               | 202-300/350-520V AC3        |
| Poids propre                  | 7,000 kg                    |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 4,100 m <sup>3</sup> /h     |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 4,700 m <sup>3</sup> /h     |
| Niveau sonore à 50 Hz         | 59,0 dB(A)                  |
| Vide (50 Hz)                  | 850 mbar                    |
| Tension 60 Hz                 | 202-300                     |



Données de construction EVE-TR 4 AC3

### Données de construction

| Attribut                | Valeur    |
|-------------------------|-----------|
| Longueur L2             | 72,00 mm  |
| Longueur L              | 221,50 mm |
| Largeur B2              | 11,50 mm  |
| Largeur B               | 155,00 mm |
| Hauteur H               | 148,00 mm |
| Diamètre intérieur d    | 7,00 mm   |
| Espacement des trous Y1 | 100,0 mm  |
| Espacement des trous X1 | 80,0 mm   |
| Filetage G3             | G1/4"-F   |

Art.-Nr.: 10.03.01.00832

**Données techniques**

| Attribut                                                                                                                     | Valeur                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Type de protection IP                                                                                                        | IP 54                       |
| Puissance nominale à 50 Hz                                                                                                   | 0,18 kW                     |
| Puissance nominale à 60 Hz                                                                                                   | 0,21 kW                     |
| Tension à 50 Hz                                                                                                              | 175 - 260 / 300 - 450 V AC3 |
| Tension à 60 Hz                                                                                                              | 202-300/350-520V AC3        |
| Poids propre                                                                                                                 | 7,000 kg                    |
| Capacité d'aspiration (50 Hz)                                                                                                | 4,100 m³/h                  |
| Capacité d'aspiration (60 Hz)                                                                                                | 4,700 m³/h                  |
| Niveau sonore à 50 Hz                                                                                                        | 59,0 dB(A)                  |
| Famille de produits                                                                                                          | EVE-TR                      |
| Type de courant                                                                                                              | AC3                         |
| Type actuel                                                                                                                  | Courant alternatif triphasé |
| Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés |                             |

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.03.01.00832](http://www.schmalz.com/10.03.01.00832)

**Données de commande des accessoires 10.03.01.00832**

| Typ                         |                              | num            |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| Vanne de limitation de vide | VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8 | 10.03.01.00107 |
| Réservoir de vide           | VOL 5                        | 10.03.03.00108 |

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00832**

| Typ                         |              | num            |
|-----------------------------|--------------|----------------|
| Jeu de pièces d'usure pompe | VST EVE-TR-4 | 10.03.01.00108 |

