



EVE-TR 4 AC3

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti


Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

**Teknik veriler**

| Attribute             | Value                       |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nominal güç 50 Hz     | 0.18 kW                     |
| Nominal güç 60 Hz     | 0.21 kW                     |
| 50 Hz'de Gerilim      | 175 - 260 / 300 - 450 V AC3 |
| 60 Hz'de Gerilim      | 202-300/350-520V AC3        |
| Ağırlık               | 7.000 kg                    |
| Vakum debisi (50 Hz)  | 4.100 m <sup>3</sup> /h     |
| Vakum debisi (60 Hz)  | 4.700 m <sup>3</sup> /h     |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 59.0 dB(A)                  |
| Vakum (50 Hz)         | 850 mbar                    |
| Gerilim 60 Hz         | 202-300                     |

**Tasarım verileri**

| Attribute        | Value     |
|------------------|-----------|
| Uzunluk L2       | 72.00 mm  |
| Uzunluk L        | 221.50 mm |
| Genişlik B2      | 11.50 mm  |
| Genişlik B       | 155.00 mm |
| Yükseklik H      | 148.00 mm |
| İç çap d         | 7.00 mm   |
| Delik aralığı Y1 | 100.0 mm  |
| Delik aralığı X1 | 80.0 mm   |
| Diş G3           | G1/4" - F |



Tasarım verileri EVE-TR 4 AC3

Vakum pompası  
**EVE-TR 4 AC3**



Art.-Nr.: 10.03.01.00832



**Teknik veriler**

| Attribute             | Value                       |
|-----------------------|-----------------------------|
| Koruma tipi IP        | IP 54                       |
| Nominal güç 50 Hz     | 0.18 kW                     |
| Nominal güç 60 Hz     | 0.21 kW                     |
| 50 Hz'de Gerilim      | 175 - 260 / 300 - 450 V AC3 |
| 60 Hz'de Gerilim      | 202-300/350-520V AC3        |
| Ağırlık               | 7.000 kg                    |
| Vakum debisi (50 Hz)  | 4.100 m <sup>3</sup> /h     |
| Vakum debisi (60 Hz)  | 4.700 m <sup>3</sup> /h     |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 59.0 dB(A)                  |
| Ürün ailesi           | EVE-TR                      |
| Mevcut tip            | Üç fazlı akım               |

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped



**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.03.01.00832](http://www.schmalz.com/10.03.01.00832)



**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00832**

| Typ                    | Ürün numarası                |
|------------------------|------------------------------|
| Vakum sınırlayıcı valf | VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8 |
| Vakum tankı            | VOL 5                        |



**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00832**

| Typ                                   | Ürün numarası |
|---------------------------------------|---------------|
| Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa | VST EVE-TR-4  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00832](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00832)