

Art.-Nr.: 10.03.01.00833


**Données techniques**

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 60 Hz	4,00 kW
Tension à 50 Hz	400 - 480 V AC3
Poids propre	208,000 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	180,000 m ³ /h
Vide (60 Hz)	900 mbar
Tension 60 Hz	400-480AC3
Approbation	UL/CSA
avec	Commande du convertisseur de fréquence

EVE-KL 150 AC3 FU

La pompe à griffes EVE-KL, disponible en trois tailles pour toutes les tensions de réseau courantes, est livrée en tant que produit prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : Filtres de rechange en papier et en polyester

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	833,00 mm
Longueur L2	70,00 mm
Longueur L	735,00 mm
Largeur B1	537,00 mm
Largeur B2	70,00 mm
Largeur B	440,00 mm
Hauteur H1	579,50 mm
Hauteur H	478,00 mm
Filetage G2	G1-1/2"-F
Espacement des trous Y1	300,0 mm

Données de construction EVE-KL 150 AC3 FU



Art.-Nr.: 10.03.01.00833

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 60 Hz	4,00 kW
Tension à 50 Hz	400 - 480 V AC3
Tension à 60 Hz	400 - 480 V AC3
Poids propre	208,000 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	180,000 m ³ /h
Vide (60 Hz)	900 mbar
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00833

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00833**

Typ		num
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL	10.03.01.00701
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL	10.03.01.00702
Huile	OEL EVE-KL 1L	27.02.01.00078

