

Art.-Nr.: 10.03.01.00834



EVE-KL 300 AC3 FU


La pompe à griffes EVE-KL, disponible en trois tailles pour toutes les tensions de réseau courantes, est livrée en tant que produit prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : Filtres de rechange en papier et en polyester

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 60 Hz	7,50 kW
Tension à 50 Hz	400 - 480 V AC3
Poids propre	340,000 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	325,000 m³/h
Vide (60 Hz)	850 mbar
Tension 60 Hz	400-480AC3
Approbation	UL/CSA
avec	Commande du convertisseur de fréquence

Données de construction



Données de construction EVE-KL 300 AC3 FU

Attribut	Valeur
Longueur L1	956,00 mm
Longueur L2	71,00 mm
Longueur L	808,00 mm
Largeur B1	580,00 mm
Largeur B2	91,50 mm
Largeur B	483,00 mm
Hauteur H1	624,00 mm
Hauteur H	541,00 mm
Filetage G2	G2"-F
Espacement des trous Y1	300,0 mm
Espacement des trous X1	670,0 mm
Filetage G3	G2-1/2"-F
Filetage G5	M10-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00834

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 60 Hz	7,50 kW
Tension à 50 Hz	400 - 480 V AC3
Tension à 60 Hz	400 - 480 V AC3
Poids propre	340,000 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	325,000 m³/h
Vide (60 Hz)	850 mbar
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00834

**Données de commande pièce de rechange 10.03.01.00834**

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL	10.03.01.00701
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL	10.03.01.00702
Huile	OEL EVE-KL 1L	27.02.01.00078

