




EVE-KL 300 AC3 FU

Tüm yaygın besleme gerilimleri için üç boyutta mevcut olan EVE-KL pençe pompası, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.

Mevcut yedek parçalar: Kağıt ve polyester yedek filtreler

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 60 Hz	7,50 kW
50 Hz'de Gerilim	400 - 480 V AC3
Ağırlık	340,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	325,000 m ³ /h
Vakum (60 Hz)	850 mbar
Gerilim 60 Hz	400-480AC3
Onay	UL/CSA
ile	Frekans dönüştürücü kontrolü

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	956,00 mm
Uzunluk L2	71,00 mm
Uzunluk L	808,00 mm
Genişlik B1	580,00 mm
Genişlik B2	91,50 mm
Genişlik B	483,00 mm
Yükseklik H1	624,00 mm
Yükseklik H	541,00 mm
Diş G2	G2"-F
Delik aralığı Y1	300,0 mm
Delik aralığı X1	670,0 mm
Diş G3	G2-1/2"-F
Diş G5	M10-F

Tasarım verileri EVE-KL 300 AC3 FU

Art.-Nr.: 10.03.01.00834

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	7,50 kW
50 Hz'de Gerilim	400 - 480 V AC3
60 Hz'de Gerilim	400 - 480 V AC3
Ağırlık	340,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	325,000 m³/h
Vakum (60 Hz)	850 mbar
Mevcut tip	üç fazlı akım

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00834**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00834**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL 10.03.01.00701
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL 10.03.01.00702
Sıvı yağ	OEL EVE-KL 1L 27.02.01.00078

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00834