


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal güç 60 Hz	2.90 kW
50 Hz'de Gerilim	400 - 480 V AC3
Ağırlık	178.000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	120.000 m³/h
Vakum (60 Hz)	950 mbar
Gerilim 60 Hz	400-480AC3
Onay	UL/CSA
ile	Frekans dönüştürücü kontrolü

EVE-KL 100 AC3 FU

Tüm yaygın besleme gerilimleri için üç boyutta mevcut olan EVE-KL pençe pompası, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.

Mevcut yedek parçalar: Kağıt ve polyester yedek filtreler

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	847.00 mm
Uzunluk L2	70.00 mm
Uzunluk L	735.00 mm
Genişlik B1	537.00 mm
Genişlik B2	70.00 mm
Genişlik B	440.00 mm
Yükseklik H1	532.50 mm
Yükseklik H	431.00 mm
Diş G2	G1-1/2"-F
Delik aralığı Y1	300.0 mm

Tasarım verileri EVE-KL 100 AC3 FU

Art.-Nr.: 10.03.01.00843

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	2.90 kW
50 Hz'de Gerilim	400 - 480 V AC3
60 Hz'de Gerilim	400 - 480 V AC3
Ağırlık	178.000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	120.000 m³/h
Vakum (60 Hz)	950 mbar
Mevcut tip	üç fazlı akım

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00843**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00843**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL 10.03.01.00701
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL 10.03.01.00702
Yağ	OEL EVE-KL 1L 27.02.01.00078

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00843