

Art.-Nr.: 10.03.01.00852

**Teknik veriler**


| | |
|------------------|------------------------------------|
| Tahliye derecesi | 60,0 % |
| İnşaat kullanımı | Elektrikli vakum jeneratörü ECBPMi |
| içerir | Vantuz |
| ve | Vidalar |
| için | Schneider Electric |

ROB-SET ECBPMi SE

ECBPM robot seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Elektrikli vakum jeneratörü ECBPM
- Flanş plakası FLAN-PL
- Vantuz SFF / SPB1

Mevcut aksesuarlar: elektrikli vakum jeneratörü ECBPM, flanş plakası FLAN-PL, vantuz SFF / SPB1

**Tasarım verileri ROB-SET ECBPMi SE****Tasarım verileri**

| | |
|------------------|-----------|
| Uzunluk L1 | 73,40 mm |
| Uzunluk L | 67,40 mm |
| Dış çap D2 | 31,5 mm |
| Dış çap D | 63,00 mm |
| Dış G1 | M4-F |
| Dış uzunluğu LG1 | 6,0 mm |
| Dış G2 | G1/4"-F |
| Dış uzunluğu LG2 | 11,5 mm |
| Kablo uzunluğu | 185,00 mm |
| Hatve çapı D mk1 | 46,0 mm |
| Hatve çapı D mk2 | 50,0 mm |
| Dış G4 | M8-M |
| Dış G3 | M6-M |



Art.-Nr.: 10.03.01.00852

**Teknik veriler**

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Elektrik bağlantısı | Elbow con M8, 8 pole |
| Koruma tipi IP | IP 40 |
| Tahliye derecesi | 60,0 % |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Vakum debisi (maks.) | 1,6 l/min |
| Nominal güç | 7,20 W |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 40 °C |
| Ürün ailesi | ROB-SET-ECBPM |
| Nominal akım için | 0,3 A Schneider Electric |

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00852**

| Typ | | Ürün numarası |
|-----------------------|---------------------|----------------|
| Lightweight Gripper | SLG 102x57 FSGA 2 | 10.01.10.14043 |
| Lightweight Gripper | SLG 102x102 FSGA 3 | 10.01.10.14042 |
| Lightweight Gripper | SLG 102x75.3 FSGA 4 | 10.01.10.14041 |
| Flanş uzatması VEE-FE | VEE-FE 25.4x81.5 | 10.01.36.00130 |
| Flanş uzatması VEE-FE | VEE-FE 25.4x131.5 | 10.01.36.00109 |
| Flanş uzatması VEE-FE | VEE-FE 25.4x181.5 | 10.01.36.00128 |

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00852**

| Typ | | Ürün numarası |
|------------------------------|-----------------------|----------------|
| CobotPump | ECBPMi 24V-DC FK | 10.03.01.00500 |
| Körüklü vantuzlar (yuvarlak) | SPB1 30 ED-65 G1/4-AG | 10.01.06.04530 |
| Düz vantuz (yuvarlak) | SFF 20 SI-55 G1/4-AG | 10.01.01.14621 |

