




EVE-TR 4 AC IE3-TYP1

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti


Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Teknik veriler

Nominal güç 50 Hz	0,18 kW
Nominal güç 60 Hz	0,21 kW
50 Hz'de Gerilim	230 V $\pm$ 10 %
60 Hz'de Gerilim	230 V $\pm$ 10 %
Ağırlık	7,140 kg
Vakum debisi (50 Hz)	4,100 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	4,700 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	59,0 dB(A)
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	-850 mbar
Gerilim 60 Hz	230 $\pm$ 10%
Mevcut tip	1 fazlı AC

Tasarım verileri

Uzunluk L2	70,00 mm
Uzunluk L	222,00 mm
Genişlik B2	13,00 mm
Genişlik B	156,00 mm
Yükseklik H1	154,00 mm
Yükseklik H	148,00 mm
İç çap d	7,00 mm
Dış G2	G1/4" -F
Delik aralığı Y1	100,0 mm
Delik aralığı X1	80,0 mm



Tasarım verileri EVE-TR 4 AC IE3-TYP1

Art.-Nr.: 10.03.01.00869

**Teknik veriler**

Koruma tipi IP	IP 54
Nominal güç 50 Hz	0,18 kW
Nominal güç 60 Hz	0,21 kW
50 Hz'de Gerilim	230 V $\pm$ 10 %
60 Hz'de Gerilim	230 V $\pm$ 10 %
Ağırlık	7,140 kg
Vakum debisi (50 Hz)	4,100 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	4,700 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	59,0 dB(A)
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	1 fazlı AC

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00869**

Typ	Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8
Vakum deposu	VOL 5

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00869**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-4
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.03.01.00869**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-4

