

Art.-Nr.: 10.03.01.00897

**Teknik veriler**


Tahliye derecesi	60,0 %
İnşaat kullanımı	Elektrikli vakum jeneratörü ECBPMi
içerir	Vantuz
ve	Vidalar
için	M12-12

ROB-SET ECBPMi M12-12

ECBPM robot seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Elektrikli vakum jeneratörü ECBPM
- Flanş plakası FLAN-PL
- Vantuz SFF / SPB1

Mevcut aksesuarlar: elektrikli vakum jeneratörü ECBPM, flanş plakası FLAN-PL, vantuz SFF / SPB1



Tasarım verileri ROB-SET ECBPMi M12-12

Tasarım verileri

Uzunluk L1	73,40 mm
Uzunluk L	67,40 mm
Dış çap D2	31,5 mm
Dış çap D	63,00 mm
Dış G1	M4-F
Dış uzunluğu LG1	6,0 mm
Dış G2	G1/4"-F
Dış uzunluğu LG2	11,5 mm
Kablo uzunluğu	135,00 mm
Hatve çapı D mk1	46,0 mm
Hatve çapı D mk2	50,0 mm
Dış G4	M12x1-M
Dış G3	M6-M



Art.-Nr.: 10.03.01.00897

**Teknik veriler**

Elektrik bağlantısı	Elbow con M12, 12 pole
Koruma tipi IP	IP 40
Tahliye derecesi	60,0 %
Ağırlık	250,00 g
Gerilim DC	24 V - DC
Vakum debisi (maks.)	1,6 l/min
Nominal güç	7,20 W
Çalışma sıcaklığı	0 ... 40 °C
Ürün ailesi	ROB-SET-ECBPM
Nominal akım	0,3 A
için	M12-12

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00897**

Typ		Ürün numarası
Lightweight Gripper	SLG 102x57 FSGA 2	10.01.10.14043
Lightweight Gripper	SLG 102x102 FSGA 3	10.01.10.14042
Lightweight Gripper	SLG 102x75,3 FSGA 4	10.01.10.14041
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00897**

Typ		Ürün numarası
CobotPump	ECBPMi 24V-DC FK	10.03.01.00500
Körüklü vantuzlar (yuvarlak)	SPB1 30 ED-65 G1/4-AG	10.01.06.04530
Düz vantuz (yuvarlak)	SFF 20 SI-55 G1/4-AG	10.01.01.14621

