




EVE-OG 25 AC3 F

La pompe à vide EVE-OG est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante (élément filtrant), huile lubrifiante de rechange (huile), kit d'entretien (jeu de pièces d'usure pompe)

Accessoires disponibles : contacteur-disjoncteur, manomètre de colmatage des filtres (manomètre de pression)



Données de construction EVE-OG 25 AC3 F

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	0,75 kW
Poids propre	34,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	25,000 m³/h
Type actuel	Courant alternatif triphasé
avec	Filtre


Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	131,00 mm
Longueur L	568,00 mm
Largeur B2	17,00 mm
Largeur B	284,00 mm
Hauteur H1	380,00 mm
Hauteur H2	75,00 mm
Hauteur H	260,00 mm
Filetage G2	G3/4"-F
Espacement des trous Y1	238,0 mm
Espacement des trous Y2	171,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.02.00020

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	0,75 kW
Poids propre	34,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	25,000 m³/h
Famille de produits	EVE-OG
Type de courant	AC3

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 25 50 Hz	25	20	14.9	9.8	4.7	-
EVE-OG 25 60 Hz	30	23.5	17.5	11.5	5.5	-

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.02.00020WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00020

Pompe à vide

EVE-OG 25 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.02.00020



Données de commande des accessoires 10.03.02.00020

Typ		num
Huile	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-OG-25-40	10.03.02.00060
Accessoires	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00020