



EVE-OG 25 AC3 F


Vakum pompası EVE-OG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki), yedek yağ, bakım kiti (aşınma pompasına tabi parça seti)

Mevcut aksesuarlar: motor koruma şalteri, filtre direnci göstergesi (basınç manometresi)

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0.75 kW
Ağırlık	34.500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	25.000 m ³ /h
Mevcut tip	üç fazlı akım
ile	Filtre



Tasarım verileri EVE-OG 25 AC3 F


Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	131.00 mm
Uzunluk L	568.00 mm
Genişlik B2	17.00 mm
Genişlik B	284.00 mm
Yükseklik H1	380.00 mm
Yükseklik H2	75.00 mm
Yükseklik H	260.00 mm
Diş G2	G3/4"-F
Delik aralığı Y1	238.0 mm
Delik aralığı Y2	171.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.02.00020

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0.75 kW
Ağırlık	34.500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	25.000 m³/h
Ürün ailesi	EVE-OG
Mevcut tip	AC3

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 25 50 Hz	25	20	14.9	9.8	4.7	-
EVE-OG 25 60 Hz	30	23.5	17.5	11.5	5.5	-

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.02.00020WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00020

Vakum pompası

EVE-OG 25 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.02.00020



Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.02.00020

Typ		Ürün numarası
Yağ	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-OG-25-40	10.03.02.00060
Aksesuarlar	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00020