



EVE-OG 40 AC3 F


Vakum pompası EVE-OG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki), yedek yağ, bakım kiti (aşınma pompasına tabi parça seti)

Mevcut aksesuarlar: motor koruma şalteri, filtre direnci göstergesi (basing manometresi)

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	1.10 kW
50 Hz'de Gerilim	200 - 240 V veya 345 - 420 V
Ağırlık	38.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	40.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	64.0 dB(A)
Mevcut tip	üç fazlı akım
ile	Filtre



Tasarım verileri EVE-OG 40 AC3 F


Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	130.00 mm
Uzunluk L	625.00 mm
Genişlik B2	15.00 mm
Genişlik B	284.00 mm
Yükseklik H1	390.00 mm
Yükseklik H2	75.00 mm
Yükseklik H	260.00 mm
Diş G2	G1-1/4"-F
Delik aralığı Y1	238.0 mm
Delik aralığı Y2	171.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.02.00031

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Maks. vakum	-28.939 inHg
Nominal güç 50 Hz	1.10 kW
50 Hz'de Gerilim	200 - 240 V veya 345 - 420 V
Ağırlık	38.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	40.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	64.0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-OG
Mevcut tip	AC3

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 40 50 Hz	40	33	24.5	16	6	-
EVE-OG 40 60 Hz	46	37	28	18.5	8.5	-

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.02.00031WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00031

Art.-Nr.: 10.03.02.00031

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.02.00031**

Typ		Ürün numarası
Motor koruma şalteri	MSS-K 2.5-4A	10.04.04.00120
Yağ	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Aksesuarlar	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.02.00031**

Typ		Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.03.02.00031**

Typ		Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-OG-25-40	10.03.02.00060

