


Art.-Nr.: 10.03.02.00033



EVE-OG 100 AC3 F


Vakum pompası EVE-OG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki), yedek yağ, bakım kiti (aşınma pompasına tabi parça seti)

Mevcut aksesuarlar: motor koruma şalteri, filtre direnci göstergesi (basınç manometresi)

Teknik veriler

Nominal güç 50 Hz	2,20 kW
50 Hz'de Gerilim	200 - 240 V veya 345 - 420 V
Ağırlık	70,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	100,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	67,0 dB(A)
Mevcut tip	üç fazlı akım
ile	Filtre



Tasarım verileri EVE-OG 100 AC3 F


Tasarım verileri

Uzunluk L2	170,00 mm
Uzunluk L	696,00 mm
Genişlik B2	15,00 mm
Genişlik B	406,00 mm
Yükseklik H1	417,00 mm
Yükseklik H2	75,00 mm
Yükseklik H	280,00 mm
Diş G2	G1-1/4"-F
Delik aralığı Y1	277,0 mm
Delik aralığı X1	226,0 mm
Diş G3	G1-1/4"-F
Diş G5	M8-F

Art.-Nr.: 10.03.02.00033

**Teknik veriler**

Koruma tipi IP	IP 54
Maks. vakum	-28,939 inHg
Nominal güç 50 Hz	2,20 kW
50 Hz'de Gerilim	200 - 240 V veya 345 - 420 V
Ağırlık	70,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	100,000 m³/h
50 Hz'de ses seviyesi	67,0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-OG
Mevcut tip	AC3

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 100 50 Hz	100	80	59	39	18.5	-
EVE-OG 100 60 Hz	120	94	70	46	21	-



Vakum pompası

EVE-OG 100 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.02.00033



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.02.00033

Typ		Ürün numarası
Motor koruma şalteri	MSS-K 6.3-10A	10.04.04.00122
Yağ	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Aksesuarlar	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.02.00033

Typ		Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.03.02.00033

Typ		Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-OG-63-100	10.03.02.00055



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00033