

Art.-Nr.: 10.03.02.00033




EVE-OG 100 AC3 F

La pompa a vuoto lubrificata EVE-OG viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro tondo, lubrificante (olio), kit di manutenzione (set parti soggette ad us. pompa)

Accessori disponibili: salvamotore, manometro per resistenza da filtro (manometro di pressione)



Dati di costruzione EVE-OG 100 AC3 F

Dati tecnici

Potenza nominale a 50 Hz	2,20 kW
Tensione a 50 Hz	200 - 240 V o 345 - 420 V
Peso	70,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	100,000 m³/h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	67,0 dB(A)
Tipo attuale	Corrente trifase
con	Filtro

Dati di costruzione


Lunghezza L2	170,00 mm
Lunghezza L	696,00 mm
Larghezza B2	15,00 mm
Larghezza B	406,00 mm
Altezza H1	417,00 mm
Altezza H2	75,00 mm
Altezza H	280,00 mm
Filettatura G2	G1-1/4"-IG
Griglia forata Y1	277,0 mm
Griglia forata X1	226,0 mm
Filettatura G3	G1-1/4"-IG
Filettatura G5	M8-IG



Art.-Nr.: 10.03.02.00033

**Dati tecnici**

Tipo di protezione IP	IP 54
Vuoto max.	-28,939 inHg
Potenza nominale a 50 Hz	2,20 kW
Tensione a 50 Hz	200 - 240 V o 345 - 420 V
Peso	70,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	100,000 m³/h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	67,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-OG
Tipo di corrente	AC3

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 100 50 Hz	100	80	59	39	18.5	-
EVE-OG 100 60 Hz	120	94	70	46	21	-



Art.-Nr.: 10.03.02.00033

**Dati di ordinazione accessori 10.03.02.00033**

Typ		Numero articolo
Salvatore	MSS-K 6.3-10A	10.04.04.00122
Olio	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Accessori	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.02.00033**

Typ		Numero articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.03.02.00033**

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-OG-63-100	10.03.02.00055