

Art.-Nr.: 10.03.02.00049




EVE-OG 165 AC3 F

La pompe à vide EVE-OG est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante (élément filtrant), huile lubrifiante de rechange (huile), kit d'entretien (jeu de pièces d'usure pompe)

Accessoires disponibles : contacteur-disjoncteur, manomètre de colmatage des filtres (manomètre de pression)



Données de construction EVE-OG 165 AC3 F

### Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	4,00 kW
Tension à 50 Hz	230 / 400 V AC3
Poids propre	140,00 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	165,000 m <sup>3</sup> /h
Niveau sonore à 50 Hz	70,0 dB(A)
Type actuel	Courant alternatif triphasé
avec	Filtre


### Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	253,00 mm
Longueur L	890,00 mm
Largeur B2	94,00 mm
Largeur B	542,00 mm
Hauteur H1	680,00 mm
Hauteur H2	240,00 mm
Hauteur H	418,00 mm
Filetage G2	G2-1/2"-F
Espacement des trous Y1	305,0 mm
Espacement des trous X1	243,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.02.00049

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Vide max.	-28,939 inHg
Puissance nominale à 50 Hz	4,00 kW
Tension à 50 Hz	230 / 400 V AC3
Poids propre	140,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	165,000 m <sup>3</sup> /h
Niveau sonore à 50 Hz	70,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-OG
Type de courant	AC3

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 165 50 Hz	175	140	100	65	30	-
EVE-OG 165 60 Hz	195	160	120	78	35	-

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.03.02.00049](http://www.schmalz.com/10.03.02.00049)
[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00049](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00049)

Art.-Nr.: 10.03.02.00049

**Données de commande des accessoires 10.03.02.00049**

Typ		num
Manomètre de pression	DRM 40 P1 H	10.07.02.00051
Contacteur-disjoncteur	MSS-K 8-12A	10.04.04.00123
Huile	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Huile	OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555	27.02.01.00056
Accessoires	ZUB EVE-OG Ölabblass-Kit	22.09.03.00038

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.02.00049**

Typ		num
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG	10.07.01.00020
Huile	OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555	27.02.01.00056

**Données de commande des pièces d'usure 10.03.02.00049**

Typ		num
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-OG-165-255	10.03.02.00057

