




EVE-OG 255 AC3


Vakum pompası EVE-OG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki), yedek yağ, bakım kiti (aşınma pompasına tabi parça seti)

Mevcut aksesuarlar: motor koruma şalteri, filtre direnci göstergesi (basınç manometresi)

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	5,50 kW
Ağırlık	195,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	255,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	72,0 dB(A)
Mevcut tip	üç fazlı akım



Tasarım verileri EVE-OG 255 AC3


Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	293,00 mm
Uzunluk L	1.056,00 mm
Genişlik B2	54,00 mm
Genişlik B	554,00 mm
Yükseklik H	410,00 mm
Delik aralığı Y1	350,0 mm
Delik aralığı X1	303,0 mm
Delik aralığı X2	390,0 mm
Diş G3	G2"-F
Diş G5	M10-F

Art.-Nr.: 10.03.02.00051

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Maks. vakum	-28,939 inHg
Nominal güç 50 Hz	5,50 kW
Ağırlık	195,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	255,000 m³/h
50 Hz'de ses seviyesi	72,0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-OG
Mevcut tip	AC3

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 255 50 Hz	258	205	150	100	48	-
EVE-OG 255 60 Hz	305	250	180	120	51	-

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.02.00051WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00051

Art.-Nr.: 10.03.02.00051

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.02.00051**

Typ		Ürün numarası
Pressure manometer	DRM 40 P1 H	10.07.02.00051
Motor koruma şalteri	MSS-K 10-16A	10.04.04.00124
Vakum tankı	VOL 200	10.03.03.00128
Aksesuarlar	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.02.00051**

Typ		Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG	10.07.01.00020
Yağ	OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555	27.02.01.00056

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.03.02.00051**

Typ		Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-OG-165-255	10.03.02.00057

