


Art.-Nr.: 10.03.02.00066



EVE-OG 100 AC3 F IE3


Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	2,70 kW
Nominal güç 60 Hz	3,40 kW
50 Hz'de Gerilim	YY190-200/Y380-400V
60 Hz'de Gerilim	YY208/YY230/Y460V
Ağırlık	76,500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	100,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	120,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	65,0 dB(A)
Onay	IE3
Mevcut tip	üç fazlı akım
ile	Filtre

Vakum pompası EVE-OG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki), yedek yağ, bakım kiti (aşınma pompasına tabi parça seti)

Mevcut aksesuarlar: motor koruma şalteri, filtre direnci göstergesi (basınç manometresi)



Tasarım verileri EVE-OG 100 AC3 F IE3


Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	170,00 mm
Uzunluk L	692,00 mm
Genişlik B2	14,80 mm
Genişlik B	406,00 mm
Yükseklik H1	414,00 mm
Yükseklik H2	75,00 mm
Yükseklik H	290,00 mm
Diş G2	G1-1/4"-F
Delik aralığı Y1	277,0 mm
Delik aralığı X1	226,0 mm
Diş G3	G1-1/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.02.00066

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Maks. vakum	-28,939 inHg
Nominal güç 50 Hz	2,70 kW
Nominal güç 60 Hz	3,40 kW
50 Hz'de Gerilim	YY190-200/Y380-400V
60 Hz'de Gerilim	YY208/YY230/Y460V
Ağırlık	76,500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	100,000 m³/h
Vakum debisi (60 Hz)	120,000 m³/h
50 Hz'de ses seviyesi	65,0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-OG
Mevcut tip	AC3

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 100 50 Hz	100	80	59	39	18.5	-
EVE-OG 100 60 Hz	120	94	70	46	21	-



Vakum pompası

EVE-OG 100 AC3 F IE3



Art.-Nr.: 10.03.02.00066



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.02.00066



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.02.00066

Typ		Ürün numarası
Sıvı yağ	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Aksesuarlar	ZUB EVE-OG Ölabyrinth-Kit	22.09.03.00038



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00066