


Art.-Nr.: 10.03.02.00072



EVE-OG 40 AC3

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	1,10 kW
Tension à 50 Hz	200 - 240 V ou 345 - 420 V
Capacité d'aspiration (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Type actuel	Courant alternatif triphasé



Données de construction EVE-OG 40 AC3

Données de construction

Attribut	Valeur
Filetage G3	G1-1/4"-F



Art.-Nr.: 10.03.02.00072

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 54
Vide max.	-980 mbar
Puissance nominale à 50 Hz	1,10 kW
Tension 50 Hz	S003
Tension à 50 Hz	200 - 240 V ou 345 - 420 V
Capacité d'aspiration (50 Hz)	40,000 m³/h
Capacité d'aspiration -800	40,0 m³/h
Plage de courant (50 Hz)	4,8 A ou 2,8 A
Type actuel	Courant alternatif triphasé

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.02.00072

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00072