

Вакуумный насос  
**EVE-OG 63 AC3**




Art.-Nr.: 10.03.02.00073



EVE-OG 63 AC3

### Технические данные

Attribute	Value
Номинальная мощность 50 Гц	1.50 kW
Напряжение при 50 Гц	200 - 240 В или 345 - 420 В
Скорость вакуумирования (50 Гц)	63.000 m <sup>3</sup> /h
Текущий тип	трехфазный ток



Конструктивные данные EVE-OG 63 AC3

### Конструктивные данные

Attribute	Value
Резьба G3	G1-1/4"-F



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00073](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00073)

Вакуумный насос  
**EVE-OG 63 AC3**



Art.-Nr.: 10.03.02.00073



Технические данные

Attribute	Value
Тип защиты IP	IP 54
Макс. уровень вакуума	-980 mbar
Номинальная мощность 50 Гц	1.50 kW
Напряжение 50 Гц	S003
Напряжение при 50 Гц	200 - 240 В или 345 - 420 В
Скорость вакуумирования (50 Гц)	63.000 m <sup>3</sup> /h
Скорость вакуумирования -800	63.0 m <sup>3</sup> /h
Текущий диапазон (50 Гц)	6,2 А или 3,6 А
Текущий тип	трехфазный ток



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.03.02.00073](http://www.schmalz.com/10.03.02.00073)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00073](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00073)