


Art.-Nr.: 10.03.02.00073



EVE-OG 63 AC3

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	1.50 kW
50 Hzでの供給電圧	200-240Vまたは345-420V
吸込量 (50Hz)	63.000 m ³ /h
現在の種類	三相電流



デザインデータ EVE-OG 63 AC3

デザインデータ

属性	価値
スレッドG3	G1-1/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.02.00073

 技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	-980 mbar
定格電力 50 Hz	1.50 kW
供給電圧 50 Hz	S003
50 Hzでの供給電圧	200-240Vまたは345-420V
吸込量 (50Hz)	63.000 m ³ /h
吸込量 -800	63.0 m ³ /h
許容電流範囲 (50 Hz)	6.2Aまたは3.6A
現在の種類	三相電流

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.02.00073