





EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	2,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	2,40 kW
Tension à 50 Hz	190 - 208 V / 380 - 415 V AC3
Tension à 60 Hz	220 - 230 V / 440 - 480 V AC3
Capacité d'aspiration (50 Hz)	63,000 m³/h
Longueur L	626,00 mm
Type actuel	Courant alternatif triphasé



Données de construction EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	626,00 mm
Largeur B	407,00 mm
Hauteur H	290,00 mm
Filetage G3	G1-1/4"-F
Filetage G5	M8-F

Art.-Nr.: 10.03.02.00076

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Vide max.	-980 mbar
Puissance nominale à 50 Hz	2,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	2,40 kW
Tension 50 Hz	S052
Tension à 50 Hz	190 - 208 V / 380 - 415 V AC3
Tension à 60 Hz	220 - 230 V / 440 - 480 V AC3
Capacité d'aspiration (50 Hz)	63,000 m³/h
Capacité d'aspiration -800	63,0 m³/h
Tension 60 Hz	S053
Type actuel	Courant alternatif triphasé
Type	AQUA

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.02.00076

**Données de commande des accessoires 10.03.02.00076**

Typ		Artikelnummer
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS PES EVE-Apua	10.07.01.00376
Huile	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00076