


Art.-Nr.: 10.03.02.00076



EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2

## 技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	2.00 kW
定格電力 60Hz	2.40 kW
50 Hzでの供給電圧	190-208V/380-415V AC3
60Hzでの供給電圧	220-230V/440-480V AC3
吸込量 (50Hz)	63.000 m <sup>3</sup> /h
グリッパーの長さ L	626.00 mm
現在の種類	三相電流



デザインデータ EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2

## デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	626.00 mm
幅 B	407.00 mm
高さ H	290.00 mm
スレッド G3	G1-1/4"-F
スレッド G5	M8-F

Art.-Nr.: 10.03.02.00076

 技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	-980 mbar
定格電力 50 Hz	2.00 kW
定格電力 60Hz	2.40 kW
供給電圧 50 Hz	S052
50 Hzでの供給電圧	190-208V/380-415V AC3
60Hzでの供給電圧	220-230V/440-480V AC3
吸込量 (50Hz)	63.000 m <sup>3</sup> /h
吸込量 -800	63.0 m <sup>3</sup> /h
供給電圧 60 Hz	S053
現在の種類	三相電流
種類	AQUA

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.03.02.00076](http://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00076)

 データアクセサリを注文する **10.03.02.00076**

Typ		Artikelnummer
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS PES EVE-Apua	10.07.01.00376
オイル	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055