



EVE-OG 10 AC3 F


Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0.37 kW
50 Hz'de Gerilim	230 / 400 V AC
60 Hz'de Gerilim	230 / 400 V AC
Ağırlık	19.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	10.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	12.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	49.0 dB(A)
Gerilim 60 Hz	230/400-AC
Mevcut tip	üç fazlı akım
ile	Filtre

Vakum pompası EVE-OG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki), yedek yağ, bakım kiti (aşınma pompasına tabi parça seti)

Mevcut aksesuarlar: motor koruma şalteri, filtre direnci göstergesi (basınç manometresi)



Tasarım verileri EVE-OG 10 AC3 F


Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	63.00 mm
Uzunluk L	422.00 mm
Genişlik B2	26.00 mm
Genişlik B	212.00 mm
Yükseklik H1	320.00 mm
Yükseklik H2	70.00 mm
Yükseklik H	211.00 mm
Diş G2	G3/4"-F
Delik aralığı Y1	111.0 mm
Delik aralığı X1	176.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.02.00082

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Maks. vakum	-28.939 inHg
Nominal güç 50 Hz	0.37 kW
50 Hz'de Gerilim	230 / 400 V AC
Ağırlık	19.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	10.000 m³/h
50 Hz'de ses seviyesi	49.0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-OG
Mevcut tip	AC3

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 10 50 Hz	10.00	8.00	6.00	3.90	1.85	-
EVE-OG 10 60 Hz	12.00	9.70	7.00	4.80	2.10	-

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.02.00082WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00082

Vakum pompası

EVE-OG 10 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.02.00082



Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.02.00082

Typ		Ürün numarası
Yağ	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Aksesuarlar	ZUB EVE-OG Ölabyrinth-Kit	22.09.03.00038



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00082