




EVE-OG 10 AC3 F

La pompe à vide EVE-OG est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante (élément filtrant), huile lubrifiante de rechange (huile), kit d'entretien (jeu de pièces d'usure pompe)

Accessoires disponibles : contacteur-disjoncteur, manomètre de colmatage des filtres (manomètre de pression)



Données de construction EVE-OG 10 AC3 F

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	0,37 kW
Tension à 50 Hz	230 / 400 V AC
Tension à 60 Hz	230 / 400 V AC
Poids propre	19,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	10,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	12,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	49,0 dB(A)
Tension 60 Hz	230/400-AC
Type actuel	Courant alternatif triphasé avec
	Filtre


Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	63,00 mm
Longueur L	422,00 mm
Largeur B2	26,00 mm
Largeur B	212,00 mm
Hauteur H1	320,00 mm
Hauteur H2	70,00 mm
Hauteur H	211,00 mm
Filetage G2	G3/4"-F
Espacement des trous Y1	111,0 mm
Espacement des trous X1	176,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.02.00082

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 54
Vide max.	-28,939 inHg
Puissance nominale à 50 Hz	0,37 kW
Tension à 50 Hz	230 / 400 V AC
Poids propre	19,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	10,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	49,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-OG
Type de courant	AC3

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 10 50 Hz	10.00	8.00	6.00	3.90	1.85	-
EVE-OG 10 60 Hz	12.00	9.70	7.00	4.80	2.10	-

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.02.00082WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00082

Pompe à vide

EVE-OG 10 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.02.00082



Données de commande des accessoires 10.03.02.00082

Typ		num
Huile	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Accessoires	ZUB EVE-OG Ölabblass-Kit	22.09.03.00038



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00082