

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0.50 kW
50 Hz'de Gerilim	230 / 400 V AC
60 Hz'de Gerilim	230 / 400 V AC
Ağırlık	19.600 kg
Vakum debisi (50 Hz)	16.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	19.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	44.0 dB(A)
Mevcut tip	üç fazlı akım
ile	Filtre

EVE-OG 16 AC3 F

Vakum pompası EVE-OG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki), yedek yağ, bakım kiti (aşınma pompasına tabi parça seti)

Mevcut aksesuarlar: motor koruma şalteri, filtre direnci göstergesi (basınç manometresi)



Tasarım verileri EVE-OG 16 AC3 F


Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	63.00 mm
Uzunluk L	435.00 mm
Genişlik B2	26.00 mm
Genişlik B	215.00 mm
Yükseklik H1	305.00 mm
Yükseklik H2	70.00 mm
Yükseklik H	215.50 mm
Diş G2	G3/4"-F
Delik aralığı Y1	111.0 mm
Delik aralığı Y2	107.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.02.00083

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Maks. vakum	-28.939 inHg
Nominal güç 50 Hz	0.50 kW
50 Hz'de Gerilim	230 / 400 V AC
Ağırlık	19.600 kg
Vakum debisi (50 Hz)	16.000 m³/h
50 Hz'de ses seviyesi	44.0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-OG
Mevcut tip	AC3

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 16 50 Hz	16	12.9	9.3	6.1	3	-
EVE-OG 16 60 Hz	19	15.2	11.2	7.2	3.3	-

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.02.00083WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00083

Vakum pompası

EVE-OG 16 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.02.00083



Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.02.00083

Typ		Ürün numarası
Yağ	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Aksesuarlar	ZUB EVE-OG Ölabyrinth-Kit	22.09.03.00038



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00083