



EVE-OG 25 AC3


Vakum pompası EVE-OG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki), yedek yağ, bakım kiti (aşınma pompasına tabi parça seti)

Mevcut aksesuarlar: motor koruma şalteri, filtre direnci göstergesi (basınç manometresi)

**Teknik veriler**

| Attribute             | Value                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Nominal güç 50 Hz     | 0.75 kW                  |
| 50 Hz'de Gerilim      | 230 / 400 V AC           |
| 60 Hz'de Gerilim      | 230 / 400 V AC           |
| Ağırlık               | 34.000 kg                |
| Vakum debisi (50 Hz)  | 25.000 m <sup>3</sup> /h |
| Vakum debisi (60 Hz)  | 30.000 m <sup>3</sup> /h |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 60.0 dB(A)               |
| Gerilim 60 Hz         | 230/400-AC               |
| Mevcut tip            | üç fazlı akım            |



Tasarım verileri EVE-OG 25 AC3

**Tasarım verileri**

| Attribute        | Value     |
|------------------|-----------|
| Uzunluk L2       | 131.00 mm |
| Uzunluk L        | 568.00 mm |
| Genişlik B2      | 17.00 mm  |
| Genişlik B       | 284.00 mm |
| Yükseklik H      | 260.00 mm |
| Delik aralığı Y1 | 238.0 mm  |
| Delik aralığı Y2 | 171.0 mm  |
| Delik aralığı X1 | 159.0 mm  |
| Delik aralığı X2 | 120.0 mm  |
| Diş G3           | G1-1/4"-F |

Vakum pompası  
**EVE-OG 25 AC3**



Art.-Nr.: 10.03.02.00084




**Teknik veriler**

| Attribute             | Value                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Koruma tipi IP        | IP 54                    |
| Maks. vakum           | -28.939 inHg             |
| Nominal güç 50 Hz     | 0.75 kW                  |
| 50 Hz'de Gerilim      | 230 / 400 V AC           |
| Ağırlık               | 34.000 kg                |
| Vakum debisi (50 Hz)  | 25.000 m <sup>3</sup> /h |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 60.0 dB(A)               |
| Ürün ailesi           | EVE-OG                   |
| Mevcut tip            | AC3                      |



**Performans verileri**



Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı



**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

| Typ             | 0  | 200  | 400  | 600  | 800 | 1000 |
|-----------------|----|------|------|------|-----|------|
| EVE-OG 25 50 Hz | 25 | 20   | 14.9 | 9.8  | 4.7 | -    |
| EVE-OG 25 60 Hz | 30 | 23.5 | 17.5 | 11.5 | 5.5 | -    |



**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.03.02.00084](http://www.schmalz.com/10.03.02.00084)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00084](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00084)

Art.-Nr.: 10.03.02.00084

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.02.00084**

| Typ                                   |                         | Ürün numarası  |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Motor koruma şalteri                  | MSS-K 2.5-4A            | 10.04.04.00120 |
| Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa | VST EVE-OG-10-16C       | 10.03.02.00075 |
| Vakum tankı                           | VOL 50                  | 10.03.03.00118 |
| Aksesuarlar                           | ZUB EVE-OG Ölablass-Kit | 22.09.03.00038 |

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.02.00084**

| Typ                                   |                                  | Ürün numarası  |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Filtre eki (yuvarlak)                 | FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG | 10.07.01.00017 |
| Yağ                                   | OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555        | 27.02.01.00055 |
| Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa | VST EVE-OG-10-16C                | 10.03.02.00075 |

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.03.02.00084**

| Typ                                   |                  | Ürün numarası  |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa | VST EVE-OG-25-40 | 10.03.02.00060 |

