


Art.-Nr.: 10.03.02.00094



EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	2.70 kW
定格電力 60Hz	3.40 kW
50 Hzでの供給電圧	190-208V/380-415V AC3
60Hzでの供給電圧	220-230V/440-480V AC3
吸込量 (50Hz)	100.000 m ³ /h
グリッパーの長さ L	700.00 mm
現在の種類	三相電流

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	700.00 mm
幅B	406.00 mm
高さ H	290.00 mm
スレッドG3	G1-1/4"-F
スレッドG5	M8-F

デザインデータ EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3

Art.-Nr.: 10.03.02.00094



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	-980 mbar
定格電力 50 Hz	2.70 kW
定格電力 60Hz	3.40 kW
供給電圧 50 Hz	S052
50 Hzでの供給電圧	190-208V/380-415V AC3
60Hzでの供給電圧	220-230V/440-480V AC3
吸込量 (50Hz)	100.000 m ³ /h
吸込量 -800	100.0 m ³ /h
供給電圧 60 Hz	S053
現在の種類	三相電流
種類	AQUA



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.02.00094

