


Art.-Nr.: 10.03.02.00094



EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	2.70 kW
Nominal güç 60 Hz	3.40 kW
50 Hz'de Gerilim	190 - 208 V / 380 - 415 V AC3
60 Hz'de Gerilim	220 - 230 V / 440 - 480 V AC3
Vakum debisi (50 Hz)	100.000 m ³ /h
Uzunluk L	700.00 mm
Mevcut tip	üç fazlı akım

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	700.00 mm
Genişlik B	406.00 mm
Yükseklik H	290.00 mm
Diş G3	G1-1/4"-F
Diş G5	M8-F

Tasarım verileri EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3



Art.-Nr.: 10.03.02.00094

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Maks. vakum	-980 mbar
Nominal güç 50 Hz	2.70 kW
Nominal güç 60 Hz	3.40 kW
Gerilim 50 Hz	S052
50 Hz'de Gerilim	190 - 208 V / 380 - 415 V AC3
60 Hz'de Gerilim	220 - 230 V / 440 - 480 V AC3
Vakum debisi (50 Hz)	100.000 m³/h
Vakum debisi -800	100.0 m³/h
Gerilim 60 Hz	S053
Mevcut tip	üç fazlı akım
Tip	AQUA

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.02.00094WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00094