



EVE-OG 10 AC3

### Données techniques

| Attribut                      | Valeur                      |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Puissance nominale à 50 Hz    | 0,37 kW                     |
| Poids propre                  | 7,700 kg                    |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 10,500 m³/h                 |
| Niveau sonore à 50 Hz         | 58,5 dB(A)                  |
| Hauteur H                     | 177,00 mm                   |
| Type actuel                   | Courant alternatif triphasé |

Données de construction EVE-OG 10 AC3

### Données de construction

| Attribut   | Valeur    |
|------------|-----------|
| Longueur L | 291,00 mm |
| Largeur B  | 222,00 mm |
| Hauteur H  | 177,00 mm |



### Données techniques

| Attribut  | Valeur    |
|-----------|-----------|
| Vide max. | -998 mbar |



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.03.02.00111](http://www.schmalz.com/10.03.02.00111)

